

Garant**Drehwendeplatte mittlere Bearbeitung VCGT, HU7310, Größe / Stückzahl:
160408/50**

Bestelldaten

Bestellnummer	GG2686 160408/50
GTIN	4067263098669
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Stückzahl	50
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	350 - 600 mm/min
Schnitttiefe a_p	0,55 - 2,5 mm
Inhalt	261459 HU7310
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Sorte	HU7310
Spanbrecher	AM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Zubehör

VC.T 160408 Sorte HU7310

261459 HU7310