

**Garant****Scheiben- / Trennfräser mit Bund HSS Breite  $a_p = 2,2$  mm,  $\varnothing D$  / Anzahl  
Schneiden Z: 160/15mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	218424 160/15
GTIN	4045197533920
Artikelklasse	21P

**Beschreibung****Ausführung:**

Hochleistungs-Trennfräasersystem mit Variabilität in der Zusammenstellung aus Bund und **kostengünstigem Stahl-Blatt** oder Bund und **hochpräzisem temperaturbeständigen HSS-Blatt**.

**Verwendung:**

Zum Schlitz- und Trennfräsen. Für hohe Wiederholgenauigkeit in der Serienfertigung bevorzugt HSS-Blatt einsetzen.

**Verwendung Werbetext:**

Zum Schlitz- und Trennfräsen. Für hohe Wiederholgenauigkeit in der Serienfertigung bevorzugt HSS-Blatt einsetzen.

Bestellnummer: 218440 bis 218444 (siehe Hauptkatalog)

**Achtung:**

Der Montageschlüssel Nr. 279940 ist separat zu bestellen.

**Hinweis:**

HSS-Ersatzblätter können als Zubehör nachbestellt werden.  
Scheiben- / Trennfräser bis  $\varnothing D = 200$  mm besorgbar.

**Technische Beschreibung**

Grundhalter-Ø $d_2$	80 mm
Gesamtlänge $L_{ges}$ für $a_p$ 2,2 mm	65 mm
passende Wendeschneidplatte	XC.. 1119
Kragen-Ø $d_1$	80 mm
Gesamtlänge $L_{ges}$ für $a_p$ 3,1 mm	65,8 mm
Aufnahmebohrungs-Ø	40 mm
Schneiden-Ø $D_c$	160 mm
maximale Einschnitttiefe $a_{e\ max}$	40 mm
Anzahl Schneiden $Z$	15
Schaftausführung	mit Bohrung
Schneidstoff	HSS
Innenkühlung	nein
Produktart	Scheibenfräser