

Garant**Messschieber Set, Messbereich 150 mm Nonius 1/50, Anzahl Messschieber: 10**

Bestelldaten

Bestellnummer	410107 10
GTIN	4067263100034
Artikelklasse	40Z

Beschreibung

Ausführung:

Ableseteile blendfrei mattverchromt.

Feine, kontrastreiche Skalierung.

Feststellschraube oben.

Ergonomisch optimierter Schieber. Bessere Ablesung durch farblich abgesetzte Skala.

Messflächen feingeläppt.

Lieferumfang:

10x Messschieber Nr. 410105 Gr. 150.

Sonderzubehör:

Gewindetabelle Nr. 412180 für Messschieber-Rückseite.

Technische Beschreibung

Kalibrierung	A1
Norm	ISO 13385
Teilung	1/128 Zoll
Verpackung	Etui
Teilung	1/50 mm

Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Ablesung	0,02 mm
Messabweichung E MPE	±0,03 mm
Messbereich	0 - 150 mm
Tiefenmaß	Ø 1,6
Schnabellänge	40 mm
Tiefenmaß vorhanden	ja
Feststellung	Feststellschraube oben
Messtechnik	analog
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Gewindetabelle	Messschiebertabelle
Produktart	Universal-Messschieber

Dienstleistungen

Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 10X200 mm	021000 10X200
DAkkS-Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 10X200 mm	021010 10X200

Zubehör

Kunstlederetui für Nonius-Messschieber	412500
--	--------