

Garant**Messschieber Set, Messbereich 150 mm Nonius 1/50, Anzahl Messschieber: 3**

Bestelldaten

Bestellnummer	410107 3
GTIN	4067263100027
Artikelklasse	40Z

Beschreibung

Ausführung:

Ableseteile blendfrei mattverchromt.

Feine, kontrastreiche Skalierung.

Feststellschraube oben.

Ergonomisch optimierter Schieber. Bessere Ablesung durch farblich abgesetzte Skala.

Messflächen feingeläppt.

Lieferumfang:

3 × Messschieber Nr. 410105 Gr. 150.

Sonderzubehör:

Gewindetabelle Nr. 412180 für Messschieber-Rückseite.

Technische Beschreibung

Ablesung	0,02 mm
Teilung	1/128 Zoll
Messbereich	0 - 150 mm
Schnabellänge	40 mm
Verpackung	Etui
Norm	ISO 13385

Teilung	1/50 mm
Tiefenmaß	Ø 1,6
Tiefenmaß vorhanden	ja
Kalibrierung	A1
Messabweichung E MPE	±0,03 mm
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Feststellung	Feststellschraube oben
Messtechnik	analog
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Gewindetabelle	Messschiebertabelle
Produktart	Universal-Messschieber

Dienstleistungen

Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 3X200 mm	021000 3X200
DAkkS-Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 3X200 mm	021010 3X200

Zubehör

Kunstlederretui für Nonius-Messschieber	412500
---	--------