

Garant**Scheiben- / Trennfräser mit Bund HSS Breite $a_p = 3,1$ mm, $\varnothing D$ / Anzahl
Schneiden Z: 160/15mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 218428 160/15 |
| GTIN | 4045197534026 |
| Artikelklasse | 21P |

Beschreibung**Ausführung:**

Hochleistungs-Trennfräsersystem mit Variabilität in der Zusammenstellung aus Bund und **kostengünstigem Stahl-Blatt** oder Bund und **hochpräzisem temperaturbeständigen HSS-Blatt**.

Verwendung:

Zum Schlitz- und Trennfräsen. Für hohe Wiederholgenauigkeit in der Serienfertigung bevorzugt HSS-Blatt einsetzen.

Verwendung Werbetext:

Zum Schlitz- und Trennfräsen. Für hohe Wiederholgenauigkeit in der Serienfertigung bevorzugt HSS-Blatt einsetzen.

Bestellnummer: 218440 bis 218444 (siehe Hauptkatalog)

Achtung:

Der Montageschlüssel Nr. 279940 ist separat zu bestellen.

Hinweis:

HSS-Ersatzblätter können als Zubehör nachbestellt werden.
Scheiben- / Trennfräser bis $\varnothing D = 200$ mm besorgbar.

Technische Beschreibung

| | |
|--|----------------|
| maximale Einschnitttiefe $a_{e\ max}$ | 40 mm |
| Grundhalter- \emptyset d_2 | 80 mm |
| Gesamtlänge L_{ges} für a_p 3,1 mm | 65,8 mm |
| Schneiden- \emptyset D_c | 160 mm |
| Aufnahmebohrungs- \emptyset | 40 mm |
| Gesamtlänge L_{ges} für a_p 2,2 mm | 65 mm |
| passende Wendeschneidplatte | XC.. 1125 |
| Kragen- \emptyset d_1 | 80 mm |
| Anzahl Schneiden Z | 15 |
| Schaftausführung | mit Bohrung |
| Schneidstoff | HSS |
| Innenkühlung | nein |
| Produktart | Scheibenfräser |