

**Garant****Digitaler Messschieber Set, mit eckigem Tiefenmaß, Messbereich 150 mm IP67 mit Datenausgang, Anzahl Messschieber: 3****Bestelldaten**

Bestellnummer	412691 3
GTIN	4067263100249
Artikelklasse	41A

**Beschreibung****Ausführung:**

Digitaler Messschieber IP67 mit Datenausgang. **Gut ablesbare, kontraststarke LCD-Anzeige mit 11,5mm Ziffernhöhe.** Sehr lange Batterielaufzeit durch modernes, energieeffizientes Messsystem. Nach 20 Minuten schaltet das System automatisch in den Sparmodus und wird durch einfaches Bewegen des Schiebers wieder aktiviert. Messwert und Nullpunkt bleiben dabei erhalten.

2-Komponentengehäuse mit **griffsympathischer Haptoprene-Oberfläche.** Der Messschieber ist unempfindlich gegen Wasser, Kühlmittel, Öl und Staub - auch mit Datenkabel. Die Messflächen sind feinstgeläpft. Mit Preset (Maßvoreinstellung).

**Funktion:**

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

**Lieferumfang:**

Inklusive Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

**3x Messschieber** Nr. 412690 Gr. 150 **3x Messschieber** Nr. 412690 Gr. 150

**Sonderzubehör:**

Datenkabel Nr. 498948, Tastaturinterface Nr. 498963.

**Ersatzteil:**

Datenausgangskappe Nr. 412237 Gr. D, Batteriehalter Nr. 412237 Gr. B.

**Technische Beschreibung**

Ablesung	0,01 mm
Messabweichung E MPE	±0,02 mm
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Norm	ISO 13385
Tiefenmaß	eckig 3,7×1,3
Kalibrierung	A1
IP-Schutzart	IP 67
Ablesung	0,0005 Zoll
Schnabellänge	40 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Tiefenmaß vorhanden	ja
Anzahl enthaltener Batterien	3
Messbereich	0 - 150 mm
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Schnittstelle	RS232C-Schnittstelle
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Messtechnik	digital
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Verpackung	stabile Box
Produktart	Universal-Messschieber

## Dienstleistungen

Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 3X200 mm	021000 3X200
DAkkS-Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 3X200 mm	021010 3X200

## Zubehör

Schraube für Tiefenmaßhalter	412236
Tastatur-InterfaceUSB Typ G2	498963 G2
Abdeckung für Messschieber Typ D	412237 D
Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032	081560 CR2032
Abdeckung für Messschieber Typ B	412237 B