

**Garant****Digitaler Messschieber Set, mit eckigem Tiefenmaß, Messbereich 150 mm IP67 mit Datenausgang, Anzahl Messschieber: 10****Bestelldaten**

Bestellnummer	412691 10
GTIN	4067263100263
Artikelklasse	41A

**Beschreibung****Ausführung:**

Digitaler Messschieber IP67 mit Datenausgang. **Gut ablesbare, kontraststarke LCD-Anzeige mit 11,5mm Ziffernhöhe.** Sehr lange Batterielaufzeit durch modernes, energieeffizientes Messsystem. Nach 20 Minuten schaltet das System automatisch in den Sparmodus und wird durch einfaches Bewegen des Schiebers wieder aktiviert. Messwert und Nullpunkt bleiben dabei erhalten.

2-Komponentengehäuse mit **griffsympathischer Haptoprene-Oberfläche.** Der Messschieber ist unempfindlich gegen Wasser, Kühlmittel, Öl und Staub - auch mit Datenkabel. Die Messflächen sind feinstgeläpft. Mit Preset (Maßvoreinstellung).

**Funktion:**

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

**Lieferumfang:**

Inklusive Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

**3x Messschieber** Nr. 412690 Gr. 150 **10x Messschieber** Nr. 412690 Gr. 150

**Sonderzubehör:**

Datenkabel Nr. 498948, Tastaturinterface Nr. 498963.

**Ersatzteil:**

Datenausgangskappe Nr. 412237 Gr. D, Batteriehalter Nr. 412237 Gr. B.

**Technische Beschreibung**

Kalibrierung	A1
Tiefenmaß	eckig 3,7×1,3
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Ablesung	0,01 mm
Schnabellänge	40 mm
Tiefenmaß vorhanden	ja
Norm	ISO 13385
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Messbereich	0 - 150 mm
IP-Schutzart	IP 67
Anzahl enthaltener Batterien	10
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Ablesung	0,0005 Zoll
Messabweichung E MPE	±0,02 mm
Schnittstelle	RS232C-Schnittstelle
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Messtechnik	digital
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Verpackung	stabile Box
Produktart	Universal-Messschieber

## Dienstleistungen

Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 10X200 mm	021000 10X200
DAkkS-Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 10X200 mm	021010 10X200

## Zubehör

Schraube für Tiefenmaßhalter	412236
Abdeckung für Messschieber Typ D	412237 D
Tastatur-InterfaceUSB Typ G2	498963 G2
Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032	081560 CR2032
Abdeckung für Messschieber Typ B	412237 B