

**Garant****Digitaler Messschieber Set, mit eckigem Tiefenmaß, Messbereich 150 mm IP54 mit Datenausgang, Anzahl Messschieber: 3****Bestelldaten**

Bestellnummer	412681 3
GTIN	4067263100201
Artikelklasse	41A

**Beschreibung****Ausführung:**

Digitaler Messschieber IP54 mit Datenausgang. **Gut ablesbare, kontraststarke LCD-Anzeige mit 11,5 mm Ziffernhöhe.** Sehr lange Batterielaufzeit durch modernes, energieeffizientes Messsystem. Nach 20 Minuten schaltet das System automatisch in den Sparmodus und wird durch einfaches Bewegen des Schiebers wieder aktiviert. Messwert und Nullpunkt bleiben dabei erhalten. Mit Preset (Maßvoreinstellung). **Ergonomisches Gehäuse mit griffsympathischer Haptoprene®-Komponente.** Die Messflächen sind feinstgeläppt.

**Vorteil:**

- **Ergonomisches Gehäuse mit griffsympathischer Santoprene®-Komponente.**
- **Lange Batterielebensdauer.**
- **Große, kontraststarke LCD-Anzeige mit 11,5 mm Ziffernhöhe.**
- **Neues modernes Design.**

**Funktion:**

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

**Lieferumfang:**

Inklusive Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032. **3x Messschieber** Nr. 412680 Gr. 150.

**Sonderzubehör:**

Datenkabel Nr. 498948, Tastaturinterface Nr. 498963

**Ersatzteil:**

Datenausgangskappe Nr. 412237 Gr. D, Batteriehalter Nr. 412237 Gr. B.

## Technische Beschreibung

Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Anzahl enthaltener Batterien	3
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Messabweichung E MPE	±0,02 mm
IP-Schutzart	IP 54
Tiefenmaß	eckig 3,7×1,3
Ablesung	0,01 mm
Ablesung	0,0005 Zoll
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Norm	ISO 13385
Kalibrierung	A1
Messbereich	0 - 150 mm
Schnabellänge	40 mm
Schnittstelle	RS232C-Schnittstelle
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Messtechnik	digital
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Verpackung	stabile Box
Produktart	Universal-Messschieber

## Dienstleistungen

KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 3X200 mm	021000 3X200
DAkS-KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 3X200 mm	021010 3X200

## Zubehör

Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032	081560 CR2032
Schraube für Tiefenmaßhalter	412236
Anschlusskabel Typ USB2	498948 USB2
Anschlusskabel Typ R2	498948 R2
Tastatur-InterfaceUSB Typ G2	498963 G2
Abdeckung für Messschieber Typ D	412237 D
Abdeckung für Messschieber Typ B	412237 B