

Verlängerungsleitung, 250 V, Typ: 10N



Bestelldaten

Bestellnummer	081182 10N
GTIN	4003644009312
Artikelklasse	08B

Beschreibung

Ausführung:

Für den Einsatz im Freien und in feuchten Räumen zugelassen (IP44). Beständig gegen Öl, Benzin, UV-Strahlung.

Neopren-Gummikabel mit spritzwassergeschütztem Gummistecker und -kupplung.

Funktion:

IP44: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit $\varnothing > 1$ mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.

Technische Beschreibung

Kabelaufbau	3G1,5
Typ	10N
Kabellänge	10 m
Kabelklasse	H07RN-F
Material Kabel	Neopren
schlagfest und spritzwassergeschützt	Kategorie 2 (K2) nach BGI

IP-Schutzart	IP 44
Energieversorgung	Netzbetrieben
Steckertyp Eingang	F
Produktnamensattribut	250 V
Netzspannung	250 V
Produktart	Verlängerungskabel

Zubehör

Kabelaufhängesystem CableFix Typ L	081191 L
Kabelaufhängesystem CableFix Typ S	081191 S
Kabelaufhängesystem CableFix Typ XL	081191 XL