

**Akku-Bohrschrauber ProCORE, Typ: GSR1860PRO****Bestelldaten**

Bestellnummer	P07332 GSR1860PRO
GTIN	4059952525501
Artikelklasse	03B

Beschreibung**Ausführung:**

- **Kompakte, leistungsstarke Akku-Bohrschrauber mit Rechts-/ Linkslauf.**
- **LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereiches und Akku-Ladestandanzeige.**
- **Mehrstufige Drehmomenteinstellung für präzises Schrauben.**
- **Elektronische Drehzahlregelung für präzises Anbohren und Schrauben.**
- **Softgrip.**

KickBack-Control mit automatischer Abschaltung bei Blockierfällen sowie einzigartiger Präzisionskupplung und Motorbremse. 13mm-Auto-Lock-Metallbohrfutter. Hohes Drehmoment.

Vorteil:

Electronic Motor Protection.

Lieferumfang:

Inklusive 2x ProCORE 18V 4,0 Ah Li-Ionen Akku, Schnellladegerät, L-BOXX.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus, Startersets und Ladegeräte finden Sie ab Nr. 073851 und Nr. 073863 – 073867.

Technische Beschreibung

Akkukapazität	4 Ah
---------------	------

Akkuspannung	18 V
Herstellerbezeichnung	GSR 18V-60C
Akkuart	Lithium-Ion
Anzahl enthaltener Akkus	2
Energieversorgung	Akkubetrieben
Drehzahlbereich 2. Gang	0 - 1900 min ⁻¹
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Bosch 18 V
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	13 mm
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	38 mm
Verpackung	Systemkoffer (L-Boxx)
typische Verwendung	Strong
maximales Drehmoment weich	31 Nm
Drehzahlbereich 1. Gang	0 - 600 min ⁻¹
Motorbauweise	Bürstenloser Motor
geeignet für Material	Holz
Gewicht	18 kg
Schnellspannfutter Spannbereich	15 - 13 mm
maximales Drehmoment hart	60 Nm
Produktart	Bohrschrauber
USP1	18V
USP2	Bürstenloser Motor, Schnellspannfutterspannbereich 1,5-13, in L-Boxx

Zubehör

Li-Ionen AkkuProCore Akkutyp, Akkuspannung C18 V	073856 C18
Akku-Starter-SetProCore Akkutyp, Akkuspannung C18 V	073863 C18