

## Garant

### Aufnahme zylindrisch, Zylinderschaft, für Schneidkopf-Ø D: 10mm



## Bestelldaten

Bestellnummer	210550 10
GTIN	4045197521484
Artikelklasse	21Z

## Beschreibung

### Ausführung:

Präzisionsgeschliffene Aufnahme für GARANT TopCut Einschraubköpfe.

**System Rundlaufgenauigkeit  $\leq 10 \mu\text{m}$**  durch Kombination von Kegel- und Plananlage.

Ohne Spannfläche (für HSC-Bearbeitung). **Toleranz = h6.**

### Hinweis:

**Maximale Frästiefe** =  $L_1 + l$ ;  $l$  = siehe Abmessungen Einschraubköpfe: Nr. 210050 – 210410.

Spannschlüssel = Nr. 219987.

Einsatz für Drehmomentschlüssel = Nr. 219986.

Bei langen Werkzeugauskragungen Technologiedaten reduzieren.

## Technische Beschreibung

Schaft-Ø $D_s$ h6	16 mm
für Schneidkopf-Ø D	10 mm
Außen-Ø $d_1$	9,8 mm
empfohlenes Anzugsmoment	5 Nm
Gesamtlänge L	65 mm
Serie	TopCut
Aufnahme	Zylinderschaft
Innenkühlung	ja
Produktart	Einschraubfräser-Aufnahme

