

Garant

Aufnahme zylindrisch, Zylinderschaft, für Schneidkopf-Ø D: 12mm



Bestelldaten

Bestellnummer	210550 12
GTIN	4045197521491
Artikelklasse	21Z

Beschreibung

Ausführung:

Präzisionsgeschliffene Aufnahme für GARANT TopCut Einschraubköpfe.

System Rundlaufgenauigkeit $\leq 10 \mu\text{m}$ durch Kombination von Kegel- und Plananlage.

Ohne Spannfläche (für HSC-Bearbeitung). **Toleranz = h6.**

Hinweis:

Maximale Frästiefe = $L_1 + l$; l = siehe Abmessungen Einschraubköpfe: Nr. 210050 – 210410.

Spannschlüssel = Nr. 219987.

Einsatz für Drehmomentschlüssel = Nr. 219986.

Bei langen Werkzeugauskragungen Technologiedaten reduzieren.

Technische Beschreibung

Schaft-Ø D_s h6	16 mm
für Schneidkopf-Ø D	12 mm
Außen-Ø d_1	11,8 mm
empfohlenes Anzugsmoment	10 Nm
Gesamtlänge L	65 mm
Serie	TopCut
Aufnahme	Zylinderschaft
Innenkühlung	ja
Produktart	Einschraubfräser-Aufnahme

