

**Garant****Fräs-Wendeschneidplatte APET 180508 FR, für Softcut® Fräser, HU7810, Typ: ALU****Bestelldaten**

Bestellnummer	215208 ALU
GTIN	4045197600905
Artikelklasse	21A

**Beschreibung****Hinweis:**

Einsatzrichtwerte für  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 5$  mm,  $a_{p\max} = 9$  mm.

Eckenradius: 0,8 mm

Vorschub  $f_z$  pro Zahn: 0,2 mm

**Technische Beschreibung**

Vorschub $f_z$ pro Zahn	0,2 mm
Typ	ALU
Eckenradius	0,8 mm
Serie	Softcut®
ISO-Code Wendeschneidplatte	APET 180508 FR
Sorte	HU7810
Schneidstoff	HM

Produktart

Wendeschneidplatte zum Fräsen

**Anwenderdaten**

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
Alu Kunststoffe	geeignet	600 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	500 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	400 m/min	N
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		