

Garant**Aufnahme zylindrisch, Zylinderschaft, für Schneidkopf-Ø D: 20mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	210550 20
GTIN	4045197522610
Artikelklasse	21Z

Beschreibung**Ausführung:**

Präzisionsgeschliffene Aufnahme für GARANT TopCut Einschraubköpfe.

System Rundlaufgenauigkeit $\leq 10 \mu\text{m}$ durch Kombination von Kegel- und Plananlage.

Ohne Spannfläche (für HSC-Bearbeitung). **Toleranz = h6.**

Hinweis:

Maximale Frästiefe = $L_1 + l$; l = siehe Abmessungen Einschraubköpfe: Nr. 210050 – 210410.

Spannschlüssel = Nr. 219987.

Einsatz für Drehmomentschlüssel = Nr. 219986.

Bei langen Werkzeugauskragungen Technologiedaten reduzieren.

Technische Beschreibung

Schaft-Ø D_s h6	25 mm
Außen-Ø d_1	19,8 mm
für Schneidkopf-Ø D	20 mm
empfohlenes Anzugsmoment	25 Nm
Gesamtlänge L	70 mm
Serie	TopCut
Aufnahme	Zylinderschaft
Innenkühlung	ja
Produktart	Einschraubfräser-Aufnahme

