

Garant GRIDLINE

Werkzeugschrank komplett mit Schubladen 75 kg, 26×20G, Höhe mm / Anzahl Schubladen: 1000/7A**Bestelldaten**

Bestellnummer	930605 1000/7A
GTIN	4067263100669
Artikelklasse	9GK

Beschreibung**Ausführung:**

Komplett bestückter Werkzeugschrank in 30×24G, mit Schubladen 26×20G. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug. Schubladen mit Stanzungen für die Aufnahme von Schlitztrennleisten im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm). Eine Einzelauszugsicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen.

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Hinweis:

Beim Anheben und Transport des Schrankes ist auf eine ausreichende Fixierung der Schubladen im Gehäuse zu achten.

Technische Beschreibung

Höhe	1000 mm
Breite	750 mm

Unterbau unter höhenverstellbaren Arbeitsplatz	nein
Nutzhöhe für Schubladen	900 mm
Schubladen Nutzfläche in G	26×20
Schubladen Nutzbreite in G	26
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Anzahl Tür	0
Anzahl Auszugboden	0
Schubladen Nutztiefe in G	20
Gewicht	125 kg
Schubladen Nutzbreite	650 mm
Nutzhöhe	900 mm
Anzahl Schubladen	7
Tiefe	600 mm
Schubladen Nutztiefe	500 mm
Materialstärke	1,2 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Schubladenauszug	Auszugssperre
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamensattribut	26×20G
Produktart	Werkzeugschrank