

Garant GRIDLINE

Werkzeugschrank komplett mit Schubladen 75 kg, 26×20G, Höhe mm / Anzahl Schubladen: 800/7B**Bestelldaten**

Bestellnummer	930605 800/7B
GTIN	4067263100652
Artikelklasse	9GK

Beschreibung**Ausführung:**

Komplett bestückter Werkzeugschrank in 30×24G, mit Schubladen 26×20G. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug. Schubladen mit Stanzungen für die Aufnahme von Schlitztrennleisten im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm). Eine Einzelauszugsicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen.

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Hinweis:

Beim Anheben und Transport des Schrankes ist auf eine ausreichende Fixierung der Schubladen im Gehäuse zu achten.

Technische Beschreibung

Schubladen Nutztiefe	500 mm
Gewicht	114 kg

Anzahl Schubladen	7
Schubladen Nutzbreite	650 mm
Anzahl Auszugboden	0
Tiefe	600 mm
Schubladen Nutztiefe in G	20
Schubladen Nutzbreite in G	26
Schubladen Nutzfläche in G	26×20
Nutzhöhe für Schubladen	700 mm
Höhe	800 mm
Breite	750 mm
Anzahl Tür	0
Nutzhöhe	700 mm
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Unterbau unter höhenverstellbaren Arbeitsplatz	nein
Materialstärke	1,2 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Schubladenauszug	Auszugssperre
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	26×20G
Produktart	Werkzeugschrank