

Garant GRIDLINE

**Werkzeugschrank komplett mit Schubladen 75 kg, 26×20G, Höhe mm / Anzahl Schubladen: 800/6B****Bestelldaten**

Bestellnummer	930605 800/6B
GTIN	4067263100645
Artikelklasse	9GK

**Beschreibung****Ausführung:**

Komplett bestückter Werkzeugschrank in 30×24G, mit Schubladen 26×20G. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug. Schubladen mit Stanzungen für die Aufnahme von Schlitztrennleisten im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm). Eine Einzelauszugsicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen.

**Lackierung:**

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

**Hinweis:**

Beim Anheben und Transport des Schrankes ist auf eine ausreichende Fixierung der Schubladen im Gehäuse zu achten.

**Technische Beschreibung**

Nutzhöhe	700 mm
Nutzhöhe für Schubladen	700 mm

Schubladen Nutzbreite in G	26
Schubladen Nutzfläche in G	26×20
Schubladen Nutztiefe	500 mm
Anzahl Tür	0
Schubladen Nutztiefe in G	20
Unterbau unter höhenverstellbaren Arbeitsplatz	nein
Tiefe	600 mm
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Schubladen Nutzbreite	650 mm
Anzahl Schubladen	6
Höhe	800 mm
Anzahl Auszugboden	0
Breite	750 mm
Gewicht	105 kg
Materialstärke	1,2 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Schubladenauszug	Auszugssperre
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	26×20G
Produktart	Werkzeugschrank