

Garant GRIDLINE

**Werkzeugschrank komplett mit Schubladen 75 kg, 26×24G, Höhe mm /
Anzahl Schubladen: 1000/9A****Bestelldaten**

Bestellnummer	931105 1000/9A
GTIN	4067263091691
Artikelklasse	9GK

Technische Beschreibung

Anzahl Schubladen	9
Schubladen Nutzbreite in G	26
ComfortClose	nein
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Anzahl Auszugboden	0
Nutzhöhe	900 mm
Schubladen Nutzfläche in G	26×24
Höhe	1000 mm
Rillengummi-Einlage in 3-seitigen Abrollrand	nein
Schubladen Nutztiefe in G	24
Schubladen Nutzbreite	650 mm

Unterbau unter höhenverstellbaren Arbeitsplatz	nein
Schubladen Nutztiefe	600 mm
Anzahl Tür	0
Breite	750 mm
Nutzhöhe für Schubladen	900 mm
Gewicht	170 kg
Tiefe	700 mm
Materialstärke	1,2 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Schubladenauszug	Auszugssperre
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckeinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamensattribut	26x24G
Produktart	Werkzeugschrank