

Garant GRIDLINE

**Werkzeugschrank komplett mit Schubladen 75 kg, 26×24G, Höhe mm /
Anzahl Schubladen: 1000/7B****Bestelldaten**

| | |
|---------------|----------------|
| Bestellnummer | 931105 1000/7B |
| GTIN | 4067263091677 |
| Artikelklasse | 9GK |

Technische Beschreibung

| | |
|--|--------|
| Schubladen Nutzbreite in G | 26 |
| Schubladen Nutztiefe | 600 mm |
| Anzahl Auszugboden | 0 |
| Rillengummi-Einlage in 3-seitigen Abrollrand | nein |
| Anzahl Tür | 0 |
| Schubladen Nutztiefe in G | 24 |
| Schubladen Nutzbreite | 650 mm |
| Nutzhöhe | 900 mm |
| Unterbau unter höhenverstellbaren Arbeitsplatz | nein |
| Schubladen Nutzfläche in G | 26×24 |
| Schließsystem elektronisch – umrüstbar | ja |

| | |
|--------------------------------------|---|
| Gewicht | 149 kg |
| ComfortClose | nein |
| Tiefe | 700 mm |
| Anzahl Schubladen | 7 |
| Höhe | 1000 mm |
| Nutzhöhe für Schubladen | 900 mm |
| Breite | 750 mm |
| Materialstärke | 1,2 mm |
| Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit | 75 kg |
| Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) | 100 % |
| Schubladenauszug | Auszugssperre |
| Höhenverstellung im Raster | 25 mm |
| Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz |
| Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktnamensattribut | 26x24G |
| Produktart | Werkzeugschrank |