

Garant GRIDLINE

**Werkzeugschrank komplett mit Schubladen 75 kg, 26×24G, Höhe mm /
Anzahl Schubladen: 1000/6B****Bestelldaten**

Bestellnummer	931105 1000/6B
GTIN	4067263091660
Artikelklasse	9GK

Beschreibung**Ausführung:**

Komplett bestückter Werkzeugschrank in 30×28G, mit Schubladen 26×24G. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug. Schubladen mit Stanzungen im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm). Eine Einzelauszugsicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen.

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Hinweis:

Beim Anheben und Transport des Schrankes ist auf eine ausreichende Fixierung der Schubladen im Gehäuse zu achten.

Technische Beschreibung

Schubladen Nutzfläche in G	26×24
Schubladen Nutztiefe in G	24
Schubladen Nutztiefe	600 mm

Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Anzahl Schubladen	6
Höhe	1000 mm
Gewicht	138 kg
Anzahl Auszugboden	0
Schubladen Nutzbreite	650 mm
Schubladen Nutzbreite in G	26
Tiefe	700 mm
Unterbau unter höhenverstellbaren Arbeitsplatz	nein
Breite	750 mm
ComfortClose	nein
Rillengummi-Einlage in 3-seitigen Abrollrand	nein
Anzahl Tür	0
Nutzhöhe	900 mm
Nutzhöhe für Schubladen	900 mm
Materialstärke	1,2 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Schubladenauszug	Auszugssperre
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	26x24G
Produktart	Werkzeugschrank