

Garant GRIDLINE

**Werkzeugschrank komplett mit Schubladen 75 kg, 26×24G, Höhe mm /
Anzahl Schubladen: 1000/8B****Bestelldaten**

Bestellnummer	931105 1000/8B
GTIN	4067263091684
Artikelklasse	9GK

Technische Beschreibung

Breite	750 mm
Schubladen Nutzbreite	650 mm
Schubladen Nutzbreite in G	26
Schubladen Nutztiefe	600 mm
Tiefe	700 mm
Anzahl Auszugboden	0
Schubladen Nutztiefe in G	24
Höhe	1000 mm
Rillengummi-Einlage in 3-seitigen Abrollrand	nein
Schubladen Nutzfläche in G	26×24
Anzahl Tür	0

Gewicht	159 kg
Anzahl Schubladen	8
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
ComfortClose	nein
Nutzhöhe für Schubladen	900 mm
Nutzhöhe	900 mm
Unterbau unter höhenverstellbaren Arbeitsplatz	nein
Materialstärke	1,2 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Schubladenauszug	Auszugssperre
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckeinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamensattribut	26x24G
Produktart	Werkzeugschrank