

Garant GRIDLINE

Werkzeugschrank komplett mit Schubladen 200 kg, 26×24G, Höhe mm / Anzahl Schubladen: 1000/7B**Bestelldaten**

Bestellnummer	931115 1000/7B
GTIN	4067263100959
Artikelklasse	9GK

Technische Beschreibung

ComfortClose	nein
Nutzhöhe	900 mm
Gewicht	149 kg
Schubladen Nutzbreite	650 mm
Nutzhöhe für Schubladen	900 mm
Schubladen Nutztiefe in G	24
Breite	750 mm
Rillengummi-Einlage in 3-seitigen Abrollrand	nein
Tiefe	700 mm
Anzahl Auszugboden	0
Anzahl Schubladen	7

Anzahl Tür	0
Schubladen Nutztiefe	600 mm
Schubladen Nutzbreite in G	26
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Unterbau unter höhenverstellbaren Arbeitsplatz	nein
Höhe	1000 mm
Schubladen Nutzfläche in G	26×24
Materialstärke	1,2 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	200 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Schubladenauszug	Auszugssperre
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckeinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamensattribut	26×24G
Produktart	Werkzeugschrank