

Garant GRIDLINE

## Werkzeugschrank komplett mit Schubladen 200 kg, 26×24G, Höhe mm / Anzahl Schubladen: 800/7A



### Bestelldaten

Bestellnummer	931115 800/7A
GTIN	4067263100935
Artikelklasse	9GK

### Technische Beschreibung

Gewicht	136 kg
Schubladen Nutztiefe in G	24
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Rillengummi-Einlage in 3-seitigen Abrollrand	nein
Unterbau unter höhenverstellbarem Arbeitsplatz	nein
Schubladen Nutztiefe	600 mm
Höhe	800 mm
Schubladen Nutzbreite in G	26
Anzahl Auszugboden	0
ComfortClose	nein
Anzahl Tür	0

Breite	750 mm
Nutzhöhe für Schubladen	700 mm
Schubladen Nutzfläche in G	26×24
Anzahl Schubladen	7
Tiefe	700 mm
Schubladen Nutzbreite	650 mm
Nutzhöhe	700 mm
Materialstärke	1,2 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	200 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Schubladenauszug	Auszugssperre
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckeinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamensattribut	26×24G
Produktart	Werkzeugschrank