

Garant GRIDLINE

**Werkzeugschrank komplett mit Schubladen 200 kg, 26×24G, Höhe mm / Anzahl Schubladen: 1000/6B****Bestelldaten**

Bestellnummer	931115 1000/6B
GTIN	4067263100942
Artikelklasse	9GK

**Technische Beschreibung**

Schubladen Nutzbreite	650 mm
Schubladen Nutztiefe	600 mm
ComfortClose	nein
Breite	750 mm
Nutzhöhe für Schubladen	900 mm
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Tiefe	700 mm
Höhe	1000 mm
Gewicht	138 kg
Unterbau unter höhenverstellbaren Arbeitsplatz	nein
Schubladen Nutzfläche in G	26×24

Anzahl Auszugboden	0
Anzahl Tür	0
Schubladen Nutztiefe in G	24
Nutzhöhe	900 mm
Rillengummi-Einlage in 3-seitigen Abrollrand	nein
Anzahl Schubladen	6
Schubladen Nutzbreite in G	26
Materialstärke	1,2 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	200 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Schubladenauszug	Auszugssperre
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckeinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamensattribut	26x24G
Produktart	Werkzeugschrank