

Garant GRIDLINE

**Werkzeugschrank komplett mit Schubladen 200 kg, 26×24G, Höhe mm / Anzahl Schubladen: 1500/11****Bestelldaten**

Bestellnummer	931115 1500/11
GTIN	4067263100997
Artikelklasse	9GK

**Technische Beschreibung**

Schubladen Nutzbreite	650 mm
Anzahl Tür	0
Nutzhöhe	1400 mm
Schubladen Nutztiefe in G	24
Anzahl Schubladen	11
Anzahl Auszugboden	0
Breite	750 mm
Höhe	1500 mm
Rillengummi-Einlage in 3-seitigen Abrollrand	nein
Tiefe	700 mm
Schubladen Nutzbreite in G	26

ComfortClose	nein
Schubladen Nutztiefe	600 mm
Unterbau unter höhenverstellbaren Arbeitsplatz	nein
Schubladen Nutzfläche in G	26×24
Gewicht	213 kg
Nutzhöhe für Schubladen	1400 mm
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Materialstärke	1,2 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	200 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Schubladenauszug	Auszugssperre
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamensattribut	26×24G
Produktart	Werkzeugschrank