

Garant GRIDLINE

Werkzeugschrank komplett mit Schubladen 75 kg, 26×24G, Höhe mm / Anzahl Schubladen: 1250/10A**Bestelldaten**

Bestellnummer	931105 1250/10A
GTIN	4067263100904
Artikelklasse	9GK

Technische Beschreibung

Anzahl Tür	0
Rillengummi-Einlage in 3-seitigen Abrollrand	nein
ComfortClose	nein
Schubladen Nutzbreite in G	26
Nutzhöhe für Schubladen	1150 mm
Nutzhöhe	1150 mm
Schubladen Nutzbreite	650 mm
Anzahl Auszugboden	0
Schubladen Nutztiefe	600 mm
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Gewicht	197 kg
Schubladen Nutzfläche in G	26×24
Breite	750 mm
Schubladen Nutztiefe in G	24
Unterbau unter höhenverstellbaren Arbeitsplatz	nein
Höhe	1250 mm
Tiefe	700 mm
Anzahl Schubladen	10

Materialstärke	1,2 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Schubladenauszug	Auszugssperre
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckeinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamensattribut	26x24G
Produktart	Werkzeugschrank