

Garant GRIDLINE

Montagewagen mit Schubladen 75 kg, 26×24G, Höhe mm / Anzahl Schubladen: 685/4A**Bestelldaten**

Bestellnummer	931145 685/4A
GTIN	4067263101093
Artikelklasse	9GK

Beschreibung**Ausführung:****Komplett mit Schubladen 26×24G.**

Montagewagen in 30×28G mit je 2 kugelgelagerten Bock- und Lenkrollen, Ø 125 mm, mit Polyurethan-Laufbelag, Lenkrollen feststellbar. Mit 4-seitigem Abrollrand, Rillengummimatte und 2K-Haptoprene-Schiebegriffe. Eine Einzelauszug-Sicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen. Gehäuse zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.

100% Vollauszug-Schubladen mit Differenzialauszug. Schubladen mit Stanzungen für die Aufnahme von Schlitztrennleisten im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm).

Mit **Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung** – verhindert ein Öffnen der Schubladen während des Transports. Zwingend notwendig für alle Montagewägen.

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet. **Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Technische Beschreibung

Nutzhöhe für Schubladen	400 mm
Höhe	685 mm

mit Abrollrand	ja
Breite	750 mm
Schubladen Einzelentriegelung	Einhand
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Anzahl Auszugboden	0
Nutzhöhe	400 mm
Laufbelag spurlos	ja
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
Schubladen Nutzbreite in G	26
Schubladen Nutzbreite	650 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Schubladen Nutzfläche in G	26×24
Schubladengehäuse Nutzhöhe	400 mm
Tiefe	700 mm
Schubladengehäuse Höhe	500 mm
Gehäuse oben offen	nein
Schubladen Nutztiefe	600 mm
ComfortClose	nein
Anzahl Schubladen	4
maximale Tragfähigkeit	600 kg
Schubladen Nutztiefe in G	24
Rad-Ø	125 mm
Gewicht	102 kg
Anzahl Tür	0
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Materialstärke	1,2 mm
Schubladenauszug	Auszugssperre
Höhenverstellung im Raster	25 mm

Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	26x24G
Produktart	Montagewagen