

Garant GRIDLINE

Montagewagen mit Schubladen 75 kg, 20×20G, Höhe mm / Anzahl Schubladen: 685/4A



Bestelldaten

Bestellnummer	930515 685/4A
GTIN	4067263101086
Artikelklasse	9GK

Beschreibung

Ausführung:

Komplett mit Schubladen 20×20G.

Montagewagen in 24×24G mit je 2 kugelgelagerten Bock- und Lenkrollen, Ø 125 mm, mit Polyurethan-Laufbelag, Lenkrollen feststellbar. Mit 4-seitigem Abrollrand, Rillengummimatte und 2K-Haptoprene-Schiebegriffe. Eine Einzelauszug-Sicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen. Gehäuse zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.

100% Vollauszug-Schubladen mit Differenzialauszug. Schubladen mit Stanzungen für die Aufnahme von Schlitztrennleisten im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm).

Mit **Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung** – verhindert ein Öffnen der Schubladen während des Transports. Zwingend notwendig für alle Montagewägen.

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.

Technische Beschreibung

Schubladen Nutzfläche in G	20×20
mit Abrollrand	ja

Anzahl Tür	0
Schubladen Nutztiefe in G	20
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Nutzhöhe für Schubladen	400 mm
Nutzhöhe	400 mm
Gewicht	76 kg
Laufbelag spurlos	ja
Schubladengehäuse Höhe	500 mm
Anzahl Auszugboden	0
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Gehäuse oben offen	nein
Schubladen Nutzbreite	500 mm
Tiefe	600 mm
Schubladengehäuse Nutzhöhe	400 mm
Anzahl Schubladen	4
Schubladen Einzelentriegelung	Einhand
Rad-Ø	125 mm
maximale Tragfähigkeit	600 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Schubladen Nutzbreite in G	20
Breite	600 mm
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
ComfortClose	nein
Höhe	685 mm
Schubladen Nutztiefe	500 mm
Materialstärke	1,2 mm
Schubladenauszug	Auszugssperre
Höhenverstellung im Raster	25 mm

Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	20x20G
Produktart	Montagewagen