


Garant**Zentrischspanner Grundgerät Xtric, Typ: 125XSPA****Bestelldaten**

Bestellnummer	363000 125XSPA
GTIN	4067263101109
Artikelklasse	310

Beschreibung**Ausführung:**

- **Sehr gute Zugänglichkeit und perfekt symmetrisch.**
- **Komplett gehärtet und Unterseite feingefräst.**
- **Roh- und Fertigteilspanner mit minimalstem Backen-/ Bauteilabhub.**
- **Perfekt zentrisch spannend durch Zentrumseinstellung.**
- **Durch Wenden der Backen ist Spannungsbereichsänderung möglich.**

Verwendung:

Perfekt für die 5-Seiten-Bearbeitung. Zentrische Spannung.

Passend für:

Aufsatzbacken Nr. 363010 – 363045.

Lieferumfang:

Grundkörper, Spindel, Spindelmuttern und vier Spannbolzen passend für Automationskonsole Nr. 360164 XP80Z.

Sonderzubehör:

Drehmomentschlüssel Nr. 656050, Steckschlüssel-Einsatz Nr. 642229 13, Montagestation Nr. 358595 80.

Hinweis:

Passend für die GARANT Automationsanlage TurnTable in Kombination mit / für Automationskonsole Nr. 360164 XP80Z. Passende Aufsatzbacken Nr. 363010 – 363045 sind nicht im Lieferumfang enthalten. Spannungssituation S2 entsteht durch Wenden der Backe.

Technische Beschreibung

L	186 mm
B	125 mm
Farbcode	Xtric 125
Gewicht	10,6 kg
Höhe H	54 mm
Schlüsselweiten-Maße	13 mm
Schlüsselweiten-Maße	5 mm
maximale Spannkraft	32 kN
maximales Drehmoment	132 Nm
Ausführung	Nullpunktspannsystem
Stichmaß	80 mm
Produktart	Maschinenschraubstock