

HEDI**Kabeltrommel Kunststoff, Typ: 25V**

Bestelldaten

Bestellnummer	081125 25V
GTIN	4003644013258
Artikelklasse	08B

Beschreibung

Ausführung:

Hedi® Kabeltrommeln stehen für Qualität „Made in Germany“ und Langlebigkeit. Eigens konzipierte Trommelkörper sorgen für eine optimierte Kabelführung. Der integrierte Rotationsstoppschalter verhindert unbeabsichtigte Rotationen der Trommel. Alle Kabeltrommeln sind mit Thermoschutzschaltern ausgestattet. Für den Einsatz in trockener Umgebung.

Funktion:

IP20: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit $\varnothing < 12$ mm, jedoch sollte Berührung vermieden werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.

IP-Schutzart: IP 20

Nennleistung abgerollt: 3500 (16 A) W

Kabelklasse: H05VV-F

Kabelaufbau: 3G1,5

Material Kabel: PVC rot

Kabellänge: 25 m

Anzahl Steckdosen: 4

Technische Beschreibung

Kabelaufbau	3G1,5
Material Kabel	PVC rot
Typ	25V
Kabellänge	25 m
Netzspannung	250 V
Nennleistung abgerollt	3500 (16 A) W
Kabelklasse	H05VV-F
IP-Schutzart	IP 20
Anzahl Steckdosen	4
Werkstoff Gehäuse	Kunststoff
Energieversorgung	Netzbetrieben
Diagnosesystem vorhanden	nein
Produktart	Kabeltrommel