

Garant**Fräs-Wendeschneidplatte APMT 180504 SR, für Softcut® Fräser, HB7510, Typ: ST1400****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 215225 ST1400 |
| GTIN | 4045197673442 |
| Artikelklasse | 21A |

Beschreibung**Hinweis:**

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 5$ mm, $a_{p\max} = 9$ mm.

Eckenradius: 0,4 mm

Vorschub f_z pro Zahn: 0,25 mm

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Vorschub f_z pro Zahn | 0,25 mm |
| Typ | ST1400 |
| Eckenradius | 0,4 mm |
| Serie | Softcut® |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | APMT 180504 SR |
| Sorte | HB7510 |
| Schneidstoff | HM |

Produktart

Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

| | Eignung | V_c | ISO-Code |
|--------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| Stahl < 1100 N/mm ² | geeignet | 220 m/min | P |
| Stahl < 1400 N/mm ² | geeignet | 200 m/min | P |
| nass maximal | bedingt geeignet | | |
| trocken | geeignet | | |