

Garant**Fräs-Wendeschneidplatte APMT 180504 ER, für Softcut® Fräser, HB7630, Typ: INOX****Bestelldaten**

Bestellnummer	215243 INOX
GTIN	4045197673510
Artikelklasse	21A

Beschreibung**Hinweis:**

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 5$ mm, $a_{p\max} = 9$ mm.

Eckenradius: 0,4 mm

Vorschub f_z pro Zahn: 0,2 mm

Technische Beschreibung

Vorschub f_z pro Zahn	0,2 mm
Typ	INOX
Eckenradius	0,4 mm
Serie	Softcut®
ISO-Code Wendeschneidplatte	APMT 180504 ER
Sorte	HB7630
Schneidstoff	HM

Produktart

Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	130 m/min	M
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		