

**Garant****Fräs-Wendeschneidplatte APMT 180508 ER, für Softcut® Fräser, HB7630, Typ: INOX****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 215244 INOX   |
| GTIN          | 4045197601018 |
| Artikelklasse | 21A           |

**Beschreibung****Hinweis:**

Einsatzrichtwerte für  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 5 \text{ mm}$ ,  $a_{p \max} = 9 \text{ mm}$ .

**Technische Beschreibung**

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Typ                         | INOX                          |
| Vorschub $f_z$ pro Zahn     | 0,2 mm                        |
| Eckenradius                 | 0,8 mm                        |
| Serie                       | Softcut®                      |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | APMT 180508 ER                |
| Sorte                       | HB7630                        |
| Schneidstoff                | HM                            |
| Produktart                  | Wendeschneidplatte zum Fräsen |

**Anwenderdaten**

|                              | <b>Eignung</b>   | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>ISO-Code</b> |
|------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup> | geeignet         | 170 m/min            | M               |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup> | geeignet         | 130 m/min            | M               |
| nass maximal                 | bedingt geeignet |                      |                 |
| trocken                      | geeignet         |                      |                 |