

USB Ladeadapter, Typ: 2



Bestelldaten

Bestellnummer	081149 2
GTIN	4008496066162
Artikelklasse	08C

Beschreibung

Ausführung:

- **Gesamt Output: 38 W für optimiertes und schnelles Laden**
- **Neueste GN-Technologie**
- **Technologietrend: Power Delivery und Quick Charge zum schnellen und intelligenten Laden**
- **AC Eingang: 100-240 V ~ 1.0 A 50-60 Hz**
- **1x USB Typ C Anschluss: 5 V/ 3 A; 9 V/2,22 A; 12 V/1,67 A (20 W max.)**
- **1x USB A QC Anschluss: 5 V/3 A; 9 V/2 A; 12 V/1,5 A (max. 18 W)**
- **Gleichzeitiges Laden von bis zu 2 Geräten**
- **Superleicht, sehr handlich und kompakt**
- **Modernes und hochwertiges Design**
- **Garantierte und bewährte VARTA Qualität**

Technische Beschreibung

Anzahl Ladeplätze für USB	2
Nennspannung	100 - 240 V
Länge	80 mm

Höhe	195 mm
Netzfrequenz	50 - 60 Hz
Maximale Anzahl Ladeplätze	2
Breite	35 mm
Herstellerbezeichnung	VARTA Speed Charger 38 W
Produktart	Ladegerät