

Garant

**Schneidplatte Breite 2,2 mm, für Scheibenfräser und Stechschwerter,
Hartmetall, Typ: ST900**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	218460 ST900
GTIN	4045197648259
Artikelklasse	21B

Beschreibung**Verwendung:**

Für Scheibenfräser Nr. 218408 – 218444 und Stechschwert Nr. 273560.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für a_e max.

Typ: ST900

Eckenradius: 0,2 mm

Sorte: HB7535

Vorschub f_z : 0,1 mm

Toleranz a_p : 0 / +0,3 mm

Technische Beschreibung

Toleranz a_p	0 / +0,3 mm
Typ	ST900
Vorschub f_z	0,1 mm
Eckenradius	0,2 mm

Sorte	HB7535
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Beschichtung	TiAlN
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen