

Garant**Blatt HSS Breite ap = 3,1 mm, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 100/8mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	218444 100/8
GTIN	4045197534194
Artikelklasse	21P

Beschreibung**Ausführung:**

Hochleistungs-Trennfräsystem mit Variabilität in der Zusammenstellung aus Bund und **kostengünstigem Stahl-Blatt** oder Bund und **hochpräzisem temperaturbeständigen HSS-Blatt**.

Verwendung:

Zum Schlitz- und Trennfräsen. Für hohe Wiederholgenauigkeit in der Serienfertigung bevorzugt HSS-Blatt einsetzen.

Achtung:

Der Montageschlüssel Nr. 279940 ist separat zu bestellen.

Hinweis:

Scheiben- / Trennfräser bis Ø D = 200 mm besorgbar.
HSS-Ersatzblätter können als Zubehör nachbestellt werden.

Technische Beschreibung

Befestigungsschrauben-Set	219985
passende Wendschneidplatte	XC.. 1125

Schneiden-Ø D _c	100 mm
Anzahl Schneiden Z	8
Schaftausführung	mit Bohrung
Schneidstoff	HSS
Produktart	Scheibenfräser

Zubehör

Befestigungsschrauben-Set10-teilig	219985
------------------------------------	--------