

**Garant****Aufnahme zylindrisch ohne Innenkühlung, Weldonschaft, für Schneidkopf-Ø D: 20mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	210555 20
GTIN	4045197522665
Artikelklasse	21Z

**Beschreibung****Ausführung:**

Präzisionsgeschliffene Aufnahme für GARANT TopCut Einschraubköpfe.

**System Rundlaufgenauigkeit  $\leq 10 \mu\text{m}$**  durch Kombination von Kegel- und Plananlage.

**Hinweis:**

**Maximale Frästiefe** =  $L_1 + l$ ;  $l$  = siehe Abmessungen Einschraubköpfe: Nr. 210050 – 210410.

Spannschlüssel = Nr. 219987.

Einsatz für Drehmomentschlüssel = Nr. 219986.

Bei langen Werkzeugauskragungen Technologiedaten reduzieren.

**Technische Beschreibung**

Außen-Ø $d_1$	19,8 mm
für Schneidkopf-Ø D	20 mm
Nutzlänge $L_1$	51 mm
empfohlenes Anzugsmoment	25 Nm
Gesamtlänge L	110 mm
Schaft-Ø $D_s$	25 mm
Serie	TopCut
Aufnahme	Weldonschaft
Produktart	Einschraubfräser-Aufnahme

