

**Garant****Blatt HSS Breite ap = 3,1 mm, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 125/10mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	218444 125/10
GTIN	4045197534200
Artikelklasse	21P

**Beschreibung****Ausführung:**

Hochleistungs-Trennfräsystem mit Variabilität in der Zusammenstellung aus Bund und **kostengünstigem Stahl-Blatt** oder Bund und **hochpräzisem temperaturbeständigen HSS-Blatt**.

**Verwendung:**

Zum Schlitz- und Trennfräsen. Für hohe Wiederholgenauigkeit in der Serienfertigung bevorzugt HSS-Blatt einsetzen.

**Achtung:**

Der Montageschlüssel Nr. 279940 ist separat zu bestellen.

**Hinweis:**

Scheiben- / Trennfräser bis Ø D = 200 mm besorgbar.  
HSS-Ersatzblätter können als Zubehör nachbestellt werden.

**Technische Beschreibung**

passende Wendeschneidplatte	XC.. 1125
Befestigungsschrauben-Set	219985

Schneiden-Ø D <sub>c</sub>	125 mm
Anzahl Schneiden Z	10
Schaftausführung	mit Bohrung
Schneidstoff	HSS
Produktart	Scheibenfräser

---

## Zubehör

Befestigungsschrauben-Set10-teilig	219985
------------------------------------	--------