

**Garant**
**Aufnahme zylindrisch, SK 40, für Schneidkopf-Ø D: 20mm**


## Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 210575 20     |
| GTIN          | 4045197522832 |
| Artikelklasse | 21Z           |

## Beschreibung

### Ausführung:

Präzisionsgeschliffene Aufnahme für GARANT TopCut Einschraubköpfe.

**System Rundlaufgenauigkeit  $\leq 10 \mu\text{m}$**  durch Kombination von Kegel- und Plananlage.

### Hinweis:

**Maximale Frästiefe** =  $L_1 + l$ ;  $l$  = siehe Abmessungen Einschraubköpfe: Nr. 210050 – 210410.  
Spannschlüssel = Nr. 219987.

Einsatz für Drehmomentschlüssel = Nr. 219986.

Bei langen Werkzeugauskragungen Technologiedaten reduzieren.

## Technische Beschreibung

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Nutzlänge $L_1$          | 30 mm   |
| Auskraglänge A-Maß       | 49 mm   |
| Außen-Ø $d_1$            | 19,8 mm |
| für Schneidkopf-Ø D      | 20 mm   |
| empfohlenes Anzugsmoment | 25 Nm   |
| Aufnahmegröße            | 40 mm   |
| Serie                    | TopCut  |
| Aufnahme                 | SK 40   |

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Innenkühlung | ja                        |
| Produktart   | Einschraubfräser-Aufnahme |