

Garant**Aufnahme zylindrisch, HSK-A 63, für Schneidkopf-Ø D: 20mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	210580 20
GTIN	4045197522887
Artikelklasse	21Z

Beschreibung

Ausführung:

Präzisionsgeschliffene Aufnahme für GARANT TopCut Einschraubköpfe.

System Rundlaufgenauigkeit $\leq 10 \mu\text{m}$ durch Kombination von Kegel- und Plananlage.

Hinweis:

Maximale Frästiefe = $L_1 + l$; l = siehe Abmessungen Einschraubköpfe: Nr. 210050 – 210410.

Spannschlüssel = Nr. 219987.

Einsatz für Drehmomentschlüssel = Nr. 219986.

Bei langen Werkzeugauskragungen Technologiedaten reduzieren.

Technische Beschreibung

Nutzlänge L_1	30 mm
Außen-Ø d_1	19,8 mm
Auskraglänge A-Maß	56 mm
für Schneidkopf-Ø D	20 mm
empfohlenes Anzugsmoment	25 Nm
Serie	TopCut
Aufnahme	HSK-A 63

Innenkühlung	ja
Produktart	Einschraubfräser-Aufnahme