


Garant

Aufnahme zylindrisch ohne Innenkühlung, Weldonschaft, für Schneidkopf-Ø D: 25mm



Bestelldaten

Bestellnummer	210555 25
GTIN	4045197522672
Artikelklasse	21Z

Beschreibung

Ausführung:

Präzisionsgeschliffene Aufnahme für GARANT TopCut Einschraubköpfe.

System Rundlaufgenauigkeit $\leq 10 \mu\text{m}$ durch Kombination von Kegel- und Plananlage.

Hinweis:

Maximale Frästiefe = $L_1 + l$; l = siehe Abmessungen Einschraubköpfe: Nr. 210050 – 210410.

Spannschlüssel = Nr. 219987.

Einsatz für Drehmomentschlüssel = Nr. 219986.

Bei langen Werkzeugauskragungen Technologiedaten reduzieren.

Technische Beschreibung

Nutzlänge L_1	62 mm
Außen-Ø d_1	24,8 mm
für Schneidkopf-Ø D	25 mm
empfohlenes Anzugsmoment	35 Nm
Gesamtlänge L	120 mm
Schaft-Ø D_s	25 mm
Serie	TopCut
Aufnahme	Weldonschaft
Produktart	Einschraubfräser-Aufnahme

