

Garant**Blatt HSS Breite ap = 3,1 mm, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 160/15mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 218444 160/15 |
| GTIN | 4045197534217 |
| Artikelklasse | 21P |

Beschreibung**Ausführung:**

Hochleistungs-Trennfräsystem mit Variabilität in der Zusammenstellung aus Bund und **kostengünstigem Stahl-Blatt** oder Bund und **hochpräzisem temperaturbeständigen HSS-Blatt**.

Verwendung:

Zum Schlitz- und Trennfräsen. Für hohe Wiederholgenauigkeit in der Serienfertigung bevorzugt HSS-Blatt einsetzen.

Achtung:

Der Montageschlüssel Nr. 279940 ist separat zu bestellen.

Hinweis:

Scheiben- / Trennfräser bis Ø D = 200 mm besorgbar.
HSS-Ersatzblätter können als Zubehör nachbestellt werden.

Technische Beschreibung

| | |
|----------------------------|--------|
| Befestigungsschrauben-Set | 219985 |
| Schneiden-Ø D _c | 160 mm |

| | |
|-----------------------------|----------------|
| passende Wendeschneidplatte | XC.. 1125 |
| Anzahl Schneiden Z | 15 |
| Schaftausführung | mit Bohrung |
| Schneidstoff | HSS |
| Produktart | Scheibenfräser |

Zubehör

| | |
|------------------------------------|--------|
| Befestigungsschrauben-Set10-teilig | 219985 |
|------------------------------------|--------|