

Garant
VHM-Aufnahme konisch kurz, Zylinderschaft, für Schneidkopf-Ø D: 25mm

Bestelldaten

Bestellnummer	210569 25
GTIN	4045197557896
Artikelklasse	21Z

Beschreibung
Ausführung:

Präzisionsgeschliffene Aufnahme für GARANT TopCut Einschraubköpfe.

System Rundlaufgenauigkeit $\leq 10 \mu\text{m}$ durch Kombination von Kegel- und Plananlage.

Ohne Spannfläche (für HSC-Bearbeitung). **Toleranz = h6.**

Hinweis:

Maximale Frästiefe = $L_1 + l$; l = siehe Abmessungen Einschraubköpfe: Nr. 210050 – 210410.

Spannschlüssel = Nr. 219987.

Einsatz für Drehmomentschlüssel = Nr. 219986.

Bei langen Werkzeugauskragungen Technologiedaten reduzieren.

Technische Beschreibung

Nutzlänge L_1	88 mm
für Schneidkopf-Ø D	25 mm
Schaft-Ø D_s h6	32 mm
Außen-Ø d_1	24,8 mm
empfohlenes Anzugsmoment	35 Nm
Gesamtlänge L	150 mm
Serie	TopCut
Aufnahme	Zylinderschaft
Innenkühlung	ja
Produktart	Einschraubfräser-Aufnahme

