

Garant**Aufnahme zylindrisch, HSK-A 63, für Schneidkopf-Ø D: 25mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	210580 25
GTIN	4045197522894
Artikelklasse	21Z

Beschreibung**Ausführung:**

Präzisionsgeschliffene Aufnahme für GARANT TopCut Einschraubköpfe.

System Rundlaufgenauigkeit $\leq 10 \mu\text{m}$ durch Kombination von Kegel- und Plananlage.

Hinweis:

Maximale Frästiefe = $L_1 + l$; l = siehe Abmessungen Einschraubköpfe: Nr. 210050 – 210410.

Spannschlüssel = Nr. 219987.

Einsatz für Drehmomentschlüssel = Nr. 219986.

Bei langen Werkzeugauskragungen Technologiedaten reduzieren.

Technische Beschreibung

Außen-Ø d_1	24,8 mm
Nutzlänge L_1	33 mm
Auskraglänge A-Maß	59 mm
für Schneidkopf-Ø D	25 mm
empfohlenes Anzugsmoment	35 Nm
Serie	TopCut
Aufnahme	HSK-A 63

Innenkühlung	ja
Produktart	Einschraubfräser-Aufnahme