

**Garant**
**Aufnahme konisch, SK 40, für Schneidkopf-Ø D: 10mm**


## Bestelldaten

Bestellnummer	210577 10
GTIN	4045197557902
Artikelklasse	21Z

## Beschreibung

### Ausführung:

Präzisionsgeschliffene Aufnahme für GARANT TopCut Einschraubköpfe.

**System Rundlaufgenauigkeit  $\leq 10 \mu\text{m}$**  durch Kombination von Kegel- und Plananlage.

### Hinweis:

**Maximale Frästiefe** =  $L_1 + l$ ;  $l$  = siehe Abmessungen Einschraubköpfe: Nr. 210050 – 210410.

Spannschlüssel = Nr. 219987.

Einsatz für Drehmomentschlüssel = Nr. 219986.

Bei langen Werkzeugauskragungen Technologiedaten reduzieren.

## Technische Beschreibung

Auskraglänge A-Maß	61 mm
Außen-Ø $d_1$	9,8 mm
für Schneidkopf-Ø D	10 mm
Nutzlänge $L_1$	42 mm
empfohlenes Anzugsmoment	5 Nm
Aufnahmegröße	40 mm
Serie	TopCut
Aufnahme	SK 40
Innenkühlung	ja

Produktart

Einschraubfräser-Aufnahme