


## Garant

### Aufnahme zylindrisch schwingungsgedämpft, Zylinderschaft, für Schneidkopf-Ø D: 20mm



## Bestelldaten

Bestellnummer	210551 20
GTIN	4045197662293
Artikelklasse	21Z

## Beschreibung

### Ausführung:

Präzisionsgeschliffene Aufnahme für GARANT TopCut Einschraubköpfe.

**System Rundlaufgenauigkeit  $\leq 10 \mu\text{m}$**  durch Kombination von Kegel- und Plananlage.

Mit VHM-Kern, ohne Spannfläche.

### Hinweis:

**Maximale Frästiefe** =  $L_1 + l$ ;  $l$  = siehe Abmessungen Einschraubköpfe: Nr. 210050 – 210410.

Spannschlüssel = Nr. 219987.

Einsatz für Drehmomentschlüssel = Nr. 219986.

Bei langen Werkzeugauskragungen Technologiedaten reduzieren.

## Technische Beschreibung

für Schneidkopf-Ø D	20 mm
Außen-Ø $d_1$	19,8 mm
Schaft-Ø $D_5$ h6	20 mm
Nutzlänge $L_1$	40 mm
empfohlenes Anzugsmoment	25 Nm
Gesamtlänge L	90 mm
Serie	TopCut
Aufnahme	Zylinderschaft
Innenkühlung	ja

Produktart

Einschraubfräser-Aufnahme