

Garant**Scheibenfräser mit Bund Breite $a_p = 4$ mm, $\varnothing D$: 50mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	218560 50
GTIN	4045197462367
Artikelklasse	210

Beschreibung**Ausführung:**

Scheibenfräser aus robustem Spezialstahl zur Vibrationsminderung.

Verwendung:

Zum Nuten- sowie zum Schlitzfräsen. Für planen oder nicht planen Nutgrund einsetzbar.

Ersatzteil:

Nr. 219948 (TX9; 2,0 Nm).

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 2,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. IP9** verwenden.

Scheibenfräser bis $\varnothing D = 200$ mm besorgbar.

Technische Beschreibung

Kragen- $\varnothing d_1$	32 mm
effektive Schneidenanzahl Z_{eff}	2
Gesamtlänge L_{ges}	50 mm
Schneiden- $\varnothing D_c$	50 mm

Kragenlänge L_1	15 mm
maximale Einschnitttiefe $a_{e \max}$	8,5 mm
passende Wendeschneidplatte	SNHX
Aufnahmebohrungs- \emptyset	16 mm
Anzahl Wendeschneidplatten	4
Schaftausführung	mit Bohrung
Innenkühlung	nein
Werkzeugaustausch	PowerCard
ISO-Code Wendeschneidplatte	SN.. 1102
Wendeplattenschrauben-Set	219948 (IP9; 2,0 Nm)
Produktart	Scheibenfräser

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig	219948
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 9IP	674252 9IP
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 2,2 N·m	211750 2,2