

**Garant**
**VHM-Aufnahme konisch lang, Zylinderschaft, für Schneidkopf-Ø D: 16mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	210570 16
GTIN	4045197522788
Artikelklasse	21Z

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Präzisionsgeschliffene Aufnahme für GARANT TopCut Einschraubköpfe.

**System Rundlaufgenauigkeit  $\leq 10 \mu\text{m}$**  durch Kombination von Kegel- und Plananlage.  
Ohne Spannfläche (für HSC-Bearbeitung). **Toleranz = h6.**

**Hinweis:**

**Maximale Frästiefe** =  $L_1 + l$ ;  $l$  = siehe Abmessungen Einschraubköpfe: Nr. 210050 – 210410.  
Spannschlüssel = Nr. 219987.

Einsatz für Drehmomentschlüssel = Nr. 219986.

Bei langen Werkzeugauskragungen Technologiedaten reduzieren.

**Technische Beschreibung**

Schaft-Ø $D_5$ h6	25 mm
Nutzlänge $L_1$	103 mm
für Schneidkopf-Ø D	16 mm
Außen-Ø $d_1$	15,8 mm
empfohlenes Anzugsmoment	15 Nm
Gesamtlänge L	170 mm
Serie	TopCut
Aufnahme	Zylinderschaft
Innenkühlung	ja
Produktart	Einschraubfräser-Aufnahme

