

Garant
Aufnahme konisch, HSK-A 63, für Schneidkopf-Ø D: 16mm


Bestelldaten

Bestellnummer	210582 16
GTIN	4045197557971
Artikelklasse	21Z

Beschreibung

Ausführung:

Präzisionsgeschliffene Aufnahme für GARANT TopCut Einschraubköpfe.

System Rundlaufgenauigkeit $\leq 10 \mu\text{m}$ durch Kombination von Kegel- und Plananlage.

Hinweis:

Maximale Frästiefe = $L_1 + l$; l = siehe Abmessungen Einschraubköpfe: Nr. 210050 – 210410.

Spannschlüssel = Nr. 219987.

Einsatz für Drehmomentschlüssel = Nr. 219986.

Bei langen Werkzeugauskragungen Technologiedaten reduzieren.

Technische Beschreibung

Auskraglänge A-Maß	88 mm
Nutzlänge L_1	62 mm
für Schneidkopf-Ø D	16 mm
Außen-Ø d_1	15,8 mm
empfohlenes Anzugsmoment	15 Nm
Serie	TopCut
Aufnahme	HSK-A 63
Innenkühlung	ja
Produktart	Einschraubfräser-Aufnahme

