

**Garant**
**VHM-Aufnahme zylindrisch lang, Zylinderschaft, für Schneidkopf-Ø D: 20mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	210562 20
GTIN	4045197558039
Artikelklasse	21Z

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Präzisionsgeschliffene Aufnahme für GARANT TopCut Einschraubköpfe.

**System Rundlaufgenauigkeit  $\leq 10 \mu\text{m}$**  durch Kombination von Kegel- und Plananlage.

Ohne Spannfläche (für HSC-Bearbeitung). **Toleranz = h6.**

**Hinweis:**

**Maximale Frästiefe** =  $L_1 + l$ ;  $l$  = siehe Abmessungen Einschraubköpfe: Nr. 210050 – 210410.

Spannschlüssel = Nr. 219987.

Einsatz für Drehmomentschlüssel = Nr. 219986.

Bei langen Werkzeugauskragungen Technologiedaten reduzieren.

**Technische Beschreibung**

Nutzlänge $L_1$	115 mm
Schaft-Ø $D_5$ h6	25 mm
Außen-Ø $d_1$	19,8 mm
für Schneidkopf-Ø D	20 mm
empfohlenes Anzugsmoment	25 Nm
Gesamtlänge L	175 mm
Serie	TopCut
Aufnahme	Zylinderschaft
Innenkühlung	ja
Produktart	Einschraubfräser-Aufnahme

